

预约设备售前演示



设备售前演示地点	地址	就近服务区域	演示中心设备
蔡司长春应用服务中心	长春高新区硅谷大街	吉林/辽宁 黑龙江/内蒙古	ACCURA+DOTSCAN+RT
			CONTURA Active
蔡司天津应用服务中心	天津西青区赛达路	北京/天津 河南/河北 山东/山西	ACCURA +RT
			CONTURA RDS
			O-INSPECT
蔡司南京应用服务中心	南京江宁区东麟路	江苏 安徽 湖北	CONTURA Active/RDS
			DURAMAX +RT
			O-INSPECT
蔡司上海应用服务中心	上海外高桥自贸区美约路	上海	CT METROTOM 800
			PRISMO Ultra+RT
			MICURA
			ACCURA+DOTSCAN+RTOS+RT
			CONTURA RDS +LineScan+Viscan
蔡司宁波应用服务中心	宁波高新区杨帆路	浙江 福建 江西	CONTURA Active
			CONTURA RDS
			DURAMAX +RT
蔡司成都应用服务中心	成都高新区天河路	四川 重庆 陕甘宁 云贵	ACCURA+DOTSCAN+LineScan+RT
			CONTURA Active
			CONTURA Active XTR
			O-INSPECT
蔡司华南应用服务中心	东莞长安莲湖路	广东 广西 湖南 海南	CT METROTOM 1500
			ACCURA+DOTSCAN+LineScan+RT
			CONTURA RDS
			O-INSPECT